

Steigerbouw – Rolstelling en vouwstelling



Leverbaar in 2 types . Verschil zit hem in buiswanddikte.

- Type 2200 buiswand : 2mm en diameter 51 mm
- Type 3200 buiswand : 3mm en diameter 48,3mm

Leverbaar in volgende uitvoeringen :

Breedte : 0.75m en 1.35m

Lengte : 1.90m, 2.50m, 3.00m

Max. vloerhoogte binnen : 12m

Max. vloerhoogte buiten : 8m

Max. belasting werkvloer 150 kg/m². Per steiger mag maximaal 1 niveau belast worden.

Max. belasting werkvloer 225 kg.

Max. totale belasting steiger 675 kg.

Bij hogere vloerhoogtes moeten speciale voorzieningen getroffen worden (bv. Verankeren van de steiger)
"binnen" betekent dat de rolsteiger niet aan de wind wordt blootgesteld.

Industriële en professionele kwaliteit aan de laagste prijzen. Voldoet aan de laatste normen.

Vouwstelling



Eenvouding en snel op te zetten . Industriële kwaliteit.

Afmetingen lxbxh :

6 sports 1.95 x 0.75 x 2.00 m + mogelijkheid tot verder op te bouwen met

5 sports 1.95 x 0.75 x 1.70 m

Platformoppervlakte : 1.85 x 0.60 m. Sporten voorzien van anti-slip.

Buiswanddikte 2.2mm . Voorzien van 2 geremde en 2 ongeremde wielen.

Gebruik werkvloer boven hoogte van 1 meter , tenzij er leuningwerk, kantplank en stabilisatoren worden aangebracht is bij wet niet toegestaan.

Steigerbouw : Werkbruggen



Lengte	Artikelnummer	Hoogte	Breedte	Gewicht (kg)
3	80.000.130	90	600	+/- 20
4	80.000.140	120	600	+/- 26
5	80.000.150	120	600	+/- 32
6	80.000.160	120	600	+/- 39
7	80.000.170	150	600	+/- 57
8	80.000.180	150	600	+/- 65
Kopleuning	80.001.201	-	-	-

Ondersteuning met voorstabilisatoren zodat afduwen van de gevel niet meer mogelijk is. Steigerbuis stabilisatoren diameter 48.3 mm en wanddikte 3 mm. Eenvoudig aan de ondersteuning te klikken en zijn voorzien van verstelbare insteekbuis. Bokken voorzien van borgingen voor het borgen van de werkbrug. Aluminium werkbruggen van 3 tot 8 m lengte te verkrijgen. Werkbrug voorzien van de benodigde heup-, knie-, kopleuning en de benodigde standers. Leuning en standers gemakkelijk te demonteren.

Opzetten eventueel door middel van handlieren in een handomdraai gebeurd. Vraag info over deze toepassing. Al onze produkten zijn getest en goedgekeurd.